

# Yale

## Universalcylinder YS, Trykkraft / slag (t/mm): 10/50



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 086060 10/50  |
| GTIN                | 4025092150064 |
| Artikelklasse       | 08Y           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Alle indbygnings- og påbygningsdele overholder de **metriske normer**, hvilket letter montering og service samt anskaffelse af reservedele betydeligt. **100% kompatibilitet** med alle gængse hydrauliksystemer på 700 bar.

Universalcylindrene udmærker sig ved ekstremt **god håndtering af sidebelastning**, de er forsynet med fjederretur og kun én slangetilslutning med lynkobling.

#### Anvendelse:

Til alt trykarbejde, hvor der kræves stor kraft og små mål. Velegnet til brug i maskiner og værkstedspresser takket være det metriske monteringsgevind. **Kan anvendes i alle positioner.**

#### Leveringsomfang:

Inklusive tryktilslutning 3/8-NPT. Leveres driftsklar, dvs. inkl. koblingsmuffe, hærdet ståltryksko (stempel) og monteringsgevind **uden** tilslutningsledninger og adapter.

#### Bemærk:

**Lukkede systemer formonteres, fyldes og udluftes fra producenten.**

Hydraulisk håndpumpe, se nr. 086050, hydraulikslange nr. 086081, manometer nr. 086087.

### Teknisk beskrivelse

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vægt             | 2,1 kg |
| Cylinder, udv. Ø | 57 mm  |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| maks. trykkraft             | 100 kN            |
| Løftehøjde                  | 50 mm             |
| Olievolumen                 | 73 ml             |
| Konstruktionslængde indkørt | 125 mm            |
| Produkttype                 | Hydraulikcylinder |

## Tilbehør

|  |              |
|--|--------------|
| Hydraulikslange HHC med fabriksmontering/-påfyldning<br>Længde 1 m | 086081 1     |
| Hydraulikslange HHC med fabriksmontering/-påfyldning<br>Længde 6 m | 086081 6     |
| Hydraulikslange HHC med fabriksmontering/-påfyldning<br>Længde 3 m | 086081 3     |
| Hydraulisk håndpumpe HPS Antal trin / tankvolumen 2/0,7<br>l       | 086050 2/0,7 |
| Hydraulisk håndpumpe HPS Antal trin / tankvolumen 2/2 l            | 086050 2/2   |
| Hydraulisk håndpumpe HPS Antal trin / tankvolumen 2/4 l            | 086050 2/4   |
| Hydraulisk håndpumpe HPS Antal trin / tankvolumen 1/0,7<br>l       | 086050 1/0,7 |
| Hydraulikslange HHC med fabriksmontering/-påfyldning<br>Længde 2 m | 086081 2     |