

**Garant****APET 180508 FR, HU7810, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215208 ALU
GTIN	4045197600905
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p \text{ maks.}} = 9$  mm.

Hjørneradius: 0,8 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,2 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,2 mm
Type	ALU
Hjørneradius	0,8 mm
Serie	Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte	APET 180508 FR
Type	HU7810
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	egnet	600 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	400 m/min	N
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		