

**Garant****Holdere, cylindriske, Cylinderskaft, til skærehoved-Ø D: 16mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 210550 16     |
| GTIN                | 4045197522603 |
| Artikelklasse       | 21Z           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionsslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

**System, rundløbsnøjagtighed  $\leq 10 \mu\text{m}$**  som følge af en kombination af konus- og plananlæg. Uden spændeflade (til HSC-bearbejdning). **Tolerance = h6.**

**Bemærk:**

**Maksimal fræsedybde** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

**Teknisk beskrivelse**

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Til skærehoved-Ø D           | 16 mm                    |
| Skaft-Ø $D_s$ h6             | 20 mm                    |
| Udv. Ø $d_1$                 | 15,8 mm                  |
| Anbefalet tilspændingsmoment | 15 Nm                    |
| Samlet længde L              | 70 mm                    |
| Serie                        | TopCut                   |
| Adapter                      | Cylinderskaft            |
| Indvendig køling             | ja                       |
| Produkttype                  | Påskruningsfræser-holder |

