

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 20×20G, Højde mm / antal skuffer:
800/7B****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930505 800/7B
GTIN	4067263100607
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 24×24G, med skuffer 20×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Antal døre	0
Skuffer, nyttebredde i G	20
Antal skuffer	7
Skuffer, nyttebredde	500 mm

Bredde	600 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Nyttehøjde	700 mm
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Højde	800 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Vægt	100 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Antal udtrækshylder	0
Dybde	600 mm
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Værktøjskab