

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 26×20G, Højde mm / antal skuffer:
800/6B****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930605 800/6B
GTIN	4067263100645
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 30×24G, med skuffer 26×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Nyttehøjde	700 mm
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Skuffer, nyttebredde i G	26
Skuffer, nytteflade i G	26×20

Skuffer, nyttedybde	500 mm
Antal døre	0
Skuffer, nyttedybde i G	20
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Dybde	600 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Antal skuffer	6
Højde	800 mm
Antal udtrækshylder	0
Bredde	750 mm
Vægt	105 kg
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26x20G
Produkttype	Værktøjskab