

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 36×20G, Højde mm / antal skuffer: 900/7A**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930705 900/7A
GTIN	4067263100683
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 40×24G, med skuffer 36×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nytteflade i G	36×20
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Vægt	144 kg

Skuffer, nyttebredde i G	36
Skuffer, nyttedybde i G	20
Nyttehøjde for skuffer	800 mm
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal skuffer	7
Bredde	1000 mm
Højde	900 mm
Nyttehøjde	800 mm
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Dybde	600 mm
Antal døre	0
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	36×20G
Produkttype	Værktøjskab