

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 36×20G, Højde mm / antal skuffer: 900/7A****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930715 900/7A
GTIN	4067263100744
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 40×24G, med skuffer 36×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	1000 mm
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Skuffer, nyttebredde	900 mm

Skuffer, nytteflade i G	36x20
Nyttehøjde	800 mm
Højde	900 mm
Skuffer, nyttebredde i G	36
Antal udtrækshylder	0
Skuffer, nyttedybde i G	20
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Vægt	144 kg
Antal skuffer	7
Antal døre	0
Dybde	600 mm
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	36x20G
Produkttype	Værktøjskab