

Garant**APMT 180508 ER, HB7520, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215220 ST900
GTIN	4045197600936
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p \text{ maks.}} = 9$ mm.

Hjørneradius: 0,8 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,15 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ST900
Tilspænding f_z pr. tand	0,15 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Serie	Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 180508 ER
Type	HB7520
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	340 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		