

Garant GRIDLINE**Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer:  
1250/10A****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931115 1250/10A
GTIN	4067263100980
Artikelklasse	9GK

**Teknisk beskrivelse**

Nyttehøjde for skuffer	1150 mm
Antal døre	0
Dybde	700 mm
Vægt	197 kg
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Skuffer, nytte dybde i G	24
Skuffer, nytte bredde i G	26
Nyttehøjde	1150 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nytte bredde	650 mm
Skuffer, nytte dybde	600 mm
Bredde	750 mm
Antal skuffer	10
Antal udtrækshylder	0
ComfortClose	nej
Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider	nej
Højde	1250 mm
Skuffer, nytte flade i G	26×24

Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26×24G
Produkttype	Værktøjsskab