

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer:  
1500/11****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 931105 1500/11 |
| GTIN                | 4067263100911  |
| Artikelklasse       | 9GK            |

**Teknisk beskrivelse**

|   |         |
|---|---------|
| Skuffer, nytteflade i G                       | 26×24   |
| Skuffer, nyttebredde i G                      | 26      |
| Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider | nej     |
| Nyttehøjde for skuffer                        | 1400 mm |
| Bredde  | 750 mm  |
| Skuffer, nyttebredde                          | 650 mm  |
| Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads   | nej     |
| Antal døre                                    | 0       |
| Dybde   | 700 mm  |
| Nyttehøjde                                    | 1400 mm |
| ComfortClose                                  | nej     |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Antal udtrækshylder                  | 0   |
| Antal skuffer                        | 11  |
| Vægt                                 | 213 kg  |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja  |
| Højde                                | 1500 mm   |
| Skuffer, nyttedybde i G              | 24  |
| Skuffer, nyttedybde                  | 600 mm  |
| Materialetykkelse                    | 1,2 mm  |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne        | 75 kg   |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)   | 100 %   |
| Skuffeudtræk                         | Udtræksspærre   |
| Højdeindstilling i intervaller       | 25 mm   |
| Cylinderlås                          | Modulær låseindsats   |
| Farveudvalg                          | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnavnsegenskab                 | 26×24G  |
| Produkttype                          | Værktøjsskab  |