

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 36×24G, Højde mm / antal skuffer: 900/7A**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931305 900/7A
GTIN	4067263101017
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 40×28G, med skuffer 36×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Antal skuffer	7
Bredde	1000 mm
Dybde	700 mm
Antal udtrækshylder	0

Antal døre	0
Vægt	169 kg
Nyttehøjde	800 mm
Højde	900 mm
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Skuffer, nytte dybde	600 mm
Skuffer, nytte dybde i G	24
Skuffer, nytte bredde	900 mm
Nytte højde for skuffer	800 mm
Skuffer, nytte flade i G	36×24
Skuffer, nytte bredde i G	36
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	36×24G
Produkttype	Værktøjskab