

Garant GRIDLINE

Montagevogn med skuffer 75 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 685/4A**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931145 685/4A
GTIN	4067263101093
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:****Komplet med skuffer 26×24G.**

Montagevogn i 30×28G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene-skydegreb. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Teknisk beskrivelse

Nyttehøjde for skuffer	400 mm
Højde	685 mm
med forhøjet kant	ja

Bredde	750 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Antal udtrækshylder	0
Nyttehøjde	400 mm
Belægning, uden profil	ja
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Skuffer, nyttebredde i G	26
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Skuffekabinet, nyttehøjde	400 mm
Dybde	700 mm
Skuffekabinet, højde	500 mm
Kabinet åbent foroven	nej
Skuffer, nyttedybde	600 mm
ComfortClose	nej
Antal skuffer	4
Maks. bæreevne	600 kg
Skuffer, nyttedybde i G	24
Hjul-Ø	125 mm
Vægt	102 kg
Antal døre	0
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats

Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Montagevogn