

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 36×24G, Højde mm / antal skuffer: 1000/7A****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931305 1000/7A
GTIN	4067263101024
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 40×28G, med skuffer 36×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Bemærk:**

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

**Teknisk beskrivelse**

Dybde	700 mm
Skuffer, nyttebredde i G	36
Bredde	1000 mm
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej

Nyttehøjde for skuffer	900 mm
Antal udtrækshylder	0
Antal skuffer	7
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Vægt	181 kg
Nyttehøjde	900 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Højde	1000 mm
Antal døre	0
Skuffer, nytteflade i G	36×24
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	36×24G
Produkttype	Værktøjsskab