




Centreringskruestik, Bredde: 120Amm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	363300 120A
GTIN	4067263101116
Artikelklasse	30N

Beskrivelse

Udførelse:

- Særdeles god tilgængelighed og perfekt symmetrisk.
- Komplet plasmanitrideret og fint fræset på undersiden.
- Spænding af rå- og færdigemner med minimalt bakke-/emneslid.
- Ved at vende bakkerne er der mulighed for ændring af spændeområdet.

Inklusive GARANT ZeroClamp Adaption med centermål 80 mm.

Inklusive 4 ZeroClamp-spændebolte.

Anvendelse:

Perfekt til 5-sidet bearbejdning. Centrisk spænding.

Passer til:

Bakker nr. 363310 – 363324.

Leveringsomfang:

Basisenhed, spindel, spindelmøtrikker og fire spændebolte velegnet til automatiseringskonsol nr. 360164 XP80Z.

Specialtilbehør:

Momentnøgle nr. 656050, topnøgle nr. 642229 13, monteringsstation nr. 358595 80.

Bemærk:

Egnet til GARANT automatiseringssystemet Turntable i kombination med/til automatiseringskonsol nr. 360164 XP80Z. Passende bakker nr. 363310 – 363324 medfølger ikke. Spændesituation S2 opstår ved at vende bakken.

Teknisk beskrivelse

Vægt	7,6 kg
L	180 mm
B	120 mm
Centermål	80 mm
Maks. spændekraft	28 kN
Udførelse	Nulpunktspændesystem
Højde H	59 mm
Maks. tilspændingsmoment	100 Nm
Farvekode	HOLEX ZS 120
Produkttype	Maskinskruestik