

Garant**Centreringskruestik, basisenhed Xtric, Type: 125XSPA****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	363000 125XSPA
GTIN	4067263101109
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Særdeles god tilgængelighed og perfekt symmetrisk.**
- **Komplet hærdet og fint fræset på undersiden.**
- **Spænding af rå- og færdigemner med minimalt bakke-/emneslid.**
- **Spænder perfekt centrisk takket være centrumindstilling.**
- **Ved at vende bakkerne er der mulighed for ændring af spændeområdet.**

Anvendelse:

Perfekt til 5-sidet bearbejdning. Centrisk spænding.

Passer til:

Bakker nr. 363010 – 363045.

Leveringsomfang:

Basisenhed, spindel, spindelmøtrikker og fire spændebolte, der passer til automatiseringskonsol nr. 360164 XP80Z.

Specialtilbehør:

Momentnøgle nr. 656050, topnøgleindsats nr. 642229 13, monteringsstation nr. 358595 80.

Bemærk:

Passer til GARANT automatiseringsanlægget TurnTable i kombination med / til automatiseringskonsol nr. 360164 XP80Z. Passende bakker nr. 363010 – 363045 medfølger ikke. Spændesituation S2 opstår ved at vende bakken.

Teknisk beskrivelse

L	186 mm
---	--------

B	125 mm
Farvekode	Xtric 125
Vægt	10,6 kg
Højde H	54 mm
Nøglestørrelse, mål	13 mm
Nøglestørrelse, mål	5 mm
Maks. spændekraft	32 kN
Maks. moment	132 Nm
Udførelse	Nulpunktspændesystem
Centermål	80 mm
Produkttype	Maskinskruestik