



ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A, 3xD, Størrelse: 15



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	231705 15
GTIN	7291075290936
Artikelklasse	23K

Beskrivelse

Udførelse:

SUMOCHAM-skittehovedborsystem til **højeffektiv boringsbearbejdning** med udskiftelige skær. **Unik klemmekonstruktion** til nem fastgørelse af skæreforsatsen uden ekstra spændeskruer. **Alsidede materialeanvendelse** takket være omfattende skæreforsatsprogram. **Optimal værktøjsstabilitet** med samtidigt snoede kølekanaler for **høj rundløbsnøjagtighed** og **lavest muligt aksialt forløb** af borehullet. **Andre tilgængelige udførelser:** Grundelement med rundt skaft, grundelement til bearbejdning af affasninger på boringer ved montering af en affasningsring, grundelement specielt til brug i flerspindede maskiner, langdrejemaskiner og produktionsdrejemaskiner.

Toleranceklasse: IT8-IT9, rundløbsnøjagtighed: 0,03 mm.

Anvendelse:

Med skæreforsatser **nr. 231740 - 231790**.

Leveringsomfang:

Basisenhed inkl. monteringsnøgle til skæreforsatser.

Bemærk:

- **Vælg altid en strategi med mellemhøje skærehastigheder og høje tilspændingsværdier.**
- **Ingen ilgang og ikke venstreløb af spindlen ved tilbagetrækning.**
- **Forboring af konvekse/konkave overflader: Krumningsradius $> 15 \times D_c$ er nødvendig, og tilspændingen reduceres til 50 %.**
- **For krydsboringer er den maksimalt tilladte diameter 1/4 af den nominelle diameter D_c .**
- **Pakkeboringer kræver stabile forhold, derfor reduceres afstanden mellem emnelementerne.**
- **Skrå boringsindgang og -udgang med op til 7° hældning er mulig med reduceret tilspænding (ca. 20 - 30 %).**
- **Anvendte betegnelser: DCN [størrelse]-[L₁]-[ØD_s]A-[L/D]**

Eksempler:

Nr. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D

Nr. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Teknisk beskrivelse

Serie	SUMOCHAM
Skaftlængde L _s	50 mm
Antal skær Z	2
Ø-område D _c	15 - 15,9 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm
Nyttelængde L ₁	45 mm
Iscar-artikelbetegnelse	DCN 150-045-20A-3D
Producentbetegnelse	DCN 150-045-20A-3D
Udførelse	3×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	konkav
Boranvendelse	Konveks
Boranvendelse	Boring af pakker
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor