

**Garant****APMT 180520 TR, HB7520, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215275 UNI
GTIN	4045197673541
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p \text{ maks.}} = 9$  mm.

Hjørneradius: 2 mm

**Teknisk beskrivelse**

Type	UNI
Hjørneradius	2 mm
Serie	Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 180520 TR
Type	HB7520
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	330 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	290 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		