

**Garant****APMT 180508 SR, HB7510, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215226 ST1400
GTIN	4045197600950
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p \text{ maks.}} = 9$  mm.

Hjørneradius: 0,8 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,25 mm
Type	ST1400
Hjørneradius	0,8 mm
Serie	Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 180508 SR
Type	HB7510
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		