

Garant**APET 133504 FR, HU7810, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215302 ALU
GTIN	4045197601131
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p \text{ maks.}} = 6$ mm.

Hjørneradius: 0,4 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,2 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ALU
Tilspænding f_z pr. tand	0,2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte	APET 133504 FR
Type	HU7810
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	600 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	400 m/min	N
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		