

**Garant****Skæreplatte bredde 2,2 mm, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218460 ALU
GTIN	4045197534262
Artikelklasse	21B

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til skivefræsere nr. 218408 – 218444 og klinge nr. 273560.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e$  maks.

Type: ALU

Hjørneradius: 0,2 mm

Type: HU7810

Tilspænding  $f_z$ : 0,13 mm

Tolerance  $a_p$ : 0 / +0,3 mm

**Teknisk beskrivelse**

Type	ALU
Tolerance $a_p$	0 / +0,3 mm
Tilspænding $f_z$	0,13 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Type	HU7810

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	1
Belægning	TiAlN
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning