

## USB-ladeadapter, Type: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081149 2
GTIN	4008496066162
Artikelklasse	08C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Samlet effekt: 38 W for optimeret og hurtig opladning**
- **Den nyeste GN-teknologi**
- **Teknologitrend: Power Delivery og Quick Charge for hurtig og intelligent opladning**
- **AC-indgang: 100-240 V ~ 1.0 A 50-60 Hz**
- **1 x USB type C-tilslutning: 5 V/ 3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (maks. 20 W)**
- **1 X USB A QC-tilslutning: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (maks. 18 W)**
- **Samtidig opladning af op til 2 enheder**
- **Super let, meget praktisk og kompakt**
- **Moderne design af høj kvalitet**
- **Garanteret og dokumenteret VARTA-kvalitet**

### Teknisk beskrivelse

Antal ladepladser til USB	2
Nominel spænding	100 - 240 V
Længde	80 mm
Højde	195 mm

## Datablad

Netfrekvens	50 - 60 Hz
Højeste antal ladepladser	2
Bredde	35 mm
Producentbetegnelse	VARTA Speed Charger 38 W
Produkttype	Lader