

**Garant**

**Holder, cylindrisk uden indvendig køling, Weldon-skaft, til skærehoved-Ø D: 16mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210555 16
GTIN	4045197522658
Artikelklasse	21Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

**System, rundløbsnøjagtighed  $\leq 10 \mu\text{m}$**  som følge af en kombination af konus- og plananlæg.

**Bemærk:**

**Maksimal fræsedybde** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde $L_1$	40 mm
Udv. Ø $d_1$	15,8 mm
Til skærehoved-Ø D	16 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	15 Nm
Samlet længde L	100 mm
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Serie	TopCut
Adapter	Weldon-skaft
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

