

Garant**Klinge HSS bredde ap = 3,1 mm, Ø D / antal skær Z: 100/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218444 100/8
GTIN	4045197534194
Artikelklasse	21P

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og **omkostningseffektiv stålklinge** eller krave og **ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge**.

Anvendelse:

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

Der kan fås skive- / skærefræsere op til Ø D = 200 mm.
HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.

Teknisk beskrivelse

Monteringskrue- sæt	219985
passende vendeskærplatter	XC.. 1125
Skær-Ø D _c	100 mm

Antal skær Z	8
Skaftudførelse	med boring
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Monteringskrue- sæt10 dele	219985
----------------------------	--------