

**Garant****Klinge HSS bredde ap = 2,2 mm, Ø D / antal skær Z: 100/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218442 100/8
GTIN	4045197534149
Artikelklasse	21P

**Beskrivelse****Udførelse:**

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og **omkostningseffektiv stålklunge** eller krave og **ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klunge**.

**Anvendelse:**

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klunge.

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Bemærk:**

Der kan fås skive- / skærefræsere op til Ø D = 200 mm.  
HSS-reserveklunger kan efterbestilles som tilbehør.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Monteringskrue- sæt	219985
passende vendeskærplatter	XC.. 1119

Antal skær Z	8
Skaftudførelse	med boring
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Skivefræser

---

**Tilbehør**

Monteringskrue- sæt10 dele	219985
----------------------------	--------