

Garant**Holdere, cylindriske, SK 40, til skærehoved-Ø D: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210575 16
GTIN	4045197522825
Artikelklasse	21Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

System, rundløbsnøjagtighed $\leq 10 \mu\text{m}$ som følge af en kombination af konus- og plananlæg.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = $L_1 + l$; l = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

Teknisk beskrivelse

Til skærehoved-Ø D	16 mm
Nyttelængde L_1	30 mm
Udv. Ø d_1	15,8 mm
Udragende længde, A-mål	49 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	15 Nm
Holderstørrelse	40 mm
Serie	TopCut
Adapter	SK 40

Indvendig køling

ja

Produkttype

Påskruningsfræser-holder