

Garant**Holder, konisk uden indvendig køling, Weldon-skaft, til skærehoved-Ø D: 16mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 210565 16 |
| GTIN | 4045197522740 |
| Artikelklasse | 21Z |

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

System, rundløbsnøjagtighed $\leq 10 \mu\text{m}$ som følge af en kombination af konus- og plananlæg.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = $L_1 + l$; l = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Udv. Ø d_1 | 15,8 mm |
| Til skærehoved-Ø D | 16 mm |
| Nyttelængde L_1 | 56 mm |
| Anbefalet tilspændingsmoment | 15 Nm |
| Samlet længde L | 115 mm |
| Skaft-Ø D_s | 25 mm |
| Serie | TopCut |
| Adapter | Weldon-skaft |
| Produkttype | Påskruningsfræser-holder |

