

Garant**Holdere, cylindriske, SK 40, til skærehoved-Ø D: 20mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	210575 20
GTIN	4045197522832
Artikelklasse	21Z

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisionslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

System, rundløbsnøjagtighed $\leq 10 \mu\text{m}$ som følge af en kombination af konus- og plananlæg.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = $L_1 + l$; l = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L_1	30 mm
Udragende længde, A-mål	49 mm
Udv. Ø d_1	19,8 mm
Til skærehoved-Ø D	20 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	25 Nm
Holderstørrelse	40 mm
Serie	TopCut
Adapter	SK 40

Indvendig køling	ja
Produkttype	Påskruningsfræser-holder