

Garant**Holder, cylindrisk, vibrationsdæmpet, Cylinderskaft, til skærehoved-Ø D: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210551 16
GTIN	4045197658883
Artikelklasse	21Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

System, rundløbsnøjagtighed $\leq 10 \mu\text{m}$ som følge af en kombination af konus- og plananlæg. Med HM-kerne, uden spændeflade.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = $L_1 + l$; l = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

Teknisk beskrivelse

Til skærehoved-Ø D	16 mm
Skaft-Ø D_5 h6	16 mm
Udv. Ø d_1	15,8 mm
Nyttelængde L_1	42 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	15 Nm
Samlet længde L	90 mm
Serie	TopCut
Adapter	Cylinderskaft
Indvendig køling	ja

Produkttype

Påskruningsfräser-holder