

**Garant****Holdere, koniske, HSK-A 63, til skærehoved-Ø D: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210582 12
GTIN	4045197557964
Artikelklasse	21Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

**System, rundløbsnøjagtighed  $\leq 10 \mu\text{m}$**  som følge af en kombination af konus- og plananlæg.

**Bemærk:**

**Maksimal fræsedybde** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde $L_1$	48 mm
Udragende længde, A-mål	74 mm
Til skærehoved-Ø D	12 mm
Udv. Ø $d_1$	11,8 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	10 Nm
Serie	TopCut
Adapter	HSK-A 63
Indvendig køling	ja
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

