

Yale

Hulstempelcylinder YCS, Trykkraft / slag (t/mm): 33/150



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086070 33/150
GTIN	4025092150927
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Hydraulisk værktøj fra **Yale** er fremstillet af førsteklasses **CrMo-stål**, hvilket giver betydeligt højere styrke i det "elastiske område", og det sikrer så også en **meget længere levetid**. Alle indbygnings- og påbygningsdele overholder de **metriske normer**, hvilket letter monterings- og servicearbejder samt anskaffelse af reservedele betydeligt. **100% kompatibilitet** med alle 700 bar hydrauliksystemer.

På grund af den **gennemgående midterboring** egner disse cylindre sig til opgaver, hvor der skal udøves høje trækkræfter ved hjælp af **gevindspindler**, lynkoblings-tilslutning.

Alle indbygnings- og påbygningsdele overholder de **metriske normer**, hvilket letter montering og service samt anskaffelse af reservedele betydeligt. **100% kompatibilitet** med alle gængse hydrauliksystemer på 700 bar.

Anvendelse:

Forspænding af trækankre, **ind- og udpresning** af lejer og aksler, **aftrækning** af tandhjul og remskiver samt trækning eller forskydning af tunge konstruktioner.

Leveringsomfang:

Inklusive tryktilslutning 3/8-NPT. Leveres driftsklar, dvs. inkl. koblingsmuffe, hærdet ståltryksko (stempel) og monteringsgevind **uden** tilslutningsledninger og adapter.

Bemærk:

Lukkede systemer formonteres, fyldes og udluftes fra producenten.

Hydraulisk håndpumpe, se nr. 086050, Hydraulikslange nr. 086081.

Teknisk beskrivelse

Konstruktionslængde indkørt	343 mm
-----------------------------	--------

Olievolumen	716 ml
Cylinder, udv. Ø	114 mm
Gennemgående boring Ø	33 mm
Løftehøjde	150 mm
maks. trykkraft	335 kN
Vægt	21 kg
Produkttype	Hydraulikcylinder