


Garant

Holder, cylindrisk med indvendig køling, Weldon-skaft, til skærehoved-Ø D: 25mm

**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 210557 25 |
| GTIN | 4045197557773 |
| Artikelklasse | 21Z |

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

System, rundløbsnøjagtighed $\leq 10 \mu\text{m}$ som følge af en kombination af konus- og plananlæg.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = $L_1 + l$; l = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------|--------------|
| Nyttelængde L_1 | 62 mm |
| Til skærehoved-Ø D | 25 mm |
| Udv. Ø d_1 | 24,8 mm |
| Anbefalet tilspændingsmoment | 35 Nm |
| Samlet længde L | 120 mm |
| Skaft-Ø D_s | 25 mm |
| Serie | TopCut |
| Adapter | Weldon-skaft |
| Indvendig køling | ja |

Produkttype

Påskruningsfräser-holder