

## HEDI

### Energihængefordeler til F, B, PL, CZ, Type: 250



#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081143 250
GTIN	4003644015788
Artikelklasse	08B

#### Beskrivelse

##### Udførelse:

Udgangsstikkontakter med selvlukkende dæksler.

Kompakt energihængefordeler med robust, hårdgummiforstærket kabinet til pladsbesparende og reglementeret spændings- og trykluftfordeling.

Med stikkontakter til **landene F, B, PL og CZ.**

- **Nem kabelindføring med trækaflastning.**
- **Ophængsøje og massiv værktøjskrog.**
- **Stænkvandsbeskyttet IPX4.**

##### Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing < 12$  mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 1$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

##### Bemærk:

Energihængefordeler med Ethernet-tilslutning på forespørgsel.

#### Teknisk beskrivelse

Nominel effekt	3,5 kW
----------------	--------

Passer til lande	F; B; PL; CZ
Dybde	212 mm
Bredde	227 mm
Højde	305 mm
Type	250
Antal stikkontakter 250 V	6
Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Energiforsyning	Med kabel
Stiktype indgang	E
Produkttype	Energifordelere