

Yale

Maskinløfter med løftesklo YAM, Bæreevne: 15t



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086046 15
GTIN	4025092338851
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Maskinløfter med kompakte dimensioner, lasten kan løftes både med løftesklo og med hovedet. Høj stabilitet, pumpehåndtaget kan drejes 270° (ikke str. 2).

Anvendelse:

Løft, justering og omplacering af maskiner eller lignende laster samt til generelle reparations- og monteringsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Automatisk fjederretur	nej
Højde	344 mm
Løftehøjde	140 mm
Klo, bredde	110 mm
minimal påsætningshøjde	33 mm
Vægt	53 kg

Længde	321 mm
Klo, længde	60 mm
Bredde	258 mm
Maks. bæreevne	15 t
Produkttype	Hydraulisk maskinløfter