

Garant**HiPer-Drill skæreforsatser m7, HB7530, Ø D: 14,3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231640 14,3
GTIN	4045197659385
Artikelklasse	21M

Beskrivelse**Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand $\leq 20 \mu\text{m}$. Til borerer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Skæredata gælder for grundelement $5 \times D$.
Lav kun pilotboringer med skæreindsatser af samme type.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,22 mm/o
til basiselement størrelse	14 mm
Ø D	14,3 mm
Serie	HiPer-Drill
Antal skift/skær	1
Spidsvinkel	135 grader

Type	HB7530
Skæremateriale	HM
Semi-standard	ja
Antal skær Z	2
Produkttype	Skæreforsats til boring

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	75 m/min	P
TOOLOX 33	egnet	40 m/min	H
TOOLOX 44	egnet	35 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	betinget egnet	30 m/min	H
GG (G)	betinget egnet	80 m/min	K
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

Torx Plus® skrue Drev 8IP	231999 8IP
---------------------------	------------