

Yale

Universalcylinder YS, Trykkraft / slag (t/mm): 10/150



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086060 10/150
GTIN	4025092150088
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Alle indbygnings- og påbygningsdele overholder de **metriske normer**, hvilket letter montering og service samt anskaffelse af reservedele betydeligt. **100% kompatibilitet** med alle gængse hydrauliksystemer på 700 bar.

Universalcylindrene udmærker sig ved ekstremt **god håndtering af sidebelastning**, de er forsynet med fjederretur og kun én slangetilslutning med lynkobling.

Anvendelse:

Til alt trykarbejde, hvor der kræves stor kraft og små mål. Velegnet til brug i maskiner og værkstedspresser takket være det metriske monteringsgevind. **Kan anvendes i alle positioner.**

Leveringsomfang:

Inklusive tryktilslutning 3/8-NPT. Leveres driftsklar, dvs. inkl. koblingsmuffe, hærdet ståltryksko (stempel) og monteringsgevind **uden** tilslutningsledninger og adapter.

Bemærk:

Lukkede systemer formonteres, fyldes og udluftes fra producenten.

Hydraulisk håndpumpe, se nr. 086050, hydraulikslange nr. 086081, manometer nr. 086087.

Teknisk beskrivelse

maks. trykkraft	100 kN
Løftehøjde	150 mm

Olievolumen	218 ml
Cylinder, udv. Ø	57 mm
Vægt	4,1 kg
Konstruktionslængde indkørt	250 mm
Produkttype	Hydraulikcylinder

Tilbehør

Hydraulikslange HHC med fabriksmontering/-påfyldning Længde 2 m	086081 2
Hydraulisk håndpumpe HPS Antal trin / tankvolumen 2/2 l	086050 2/2
Hydraulikslange HHC med fabriksmontering/-påfyldning Længde 6 m	086081 6
Hydraulisk håndpumpe HPS Antal trin / tankvolumen 2/0,7 l	086050 2/0,7
Hydraulisk håndpumpe HPS Antal trin / tankvolumen 2/4 l	086050 2/4
Hydraulikslange HHC med fabriksmontering/-påfyldning Længde 1 m	086081 1
Hydraulikslange HHC med fabriksmontering/-påfyldning Længde 3 m	086081 3
Hydraulisk håndpumpe HPS Antal trin / tankvolumen 1/0,7 l	086050 1/0,7