

**Garant****Skivefræser med krave Bredde ap = 5 mm, Ø D: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218562 125
GTIN	4045197647573
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

**Anvendelse:**

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

**Reservedel:**

Nr. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP9**. Der kan fås skivefræsere op til Ø D = 200 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Krave-Ø d <sub>1</sub>	70 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	50 mm
effektivt skærantal Z <sub>eff</sub>	6
Maks. indskæringsdybde a <sub>e maks</sub>	23,7 mm
passende vendeskærsplatter	SN.. 1103

Skær-Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Holdeboring-Ø	40 mm
Antal vendeskærsplatter	12
Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SN.. 1103
Vendeplatteskruesæt	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Produkttype	Skivefræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219949