

**Garant****GARANT Softcut® hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / Zeff: 50/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215579 50/5
GTIN	4045197455345
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. **Den nye generation** af high-performance vendeplattehjørnefræsere **med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring** ved **ustabile forhold** eller **til spindler med lav dreveffekt**.

**Anvendelse:**

Til hjørnefræsning med store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

**Bemærk:**

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

**Må ikke anvendes til ramping og cirkulær dykfræsning!**

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	20 mm

effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	5
Holdeboring-Ø	22 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	50 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 1335..
Skær-Ø $D_c$	50 mm
Serie	Softcut®
Antal vendeskærsplatter	10
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219826
Momentskrueetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP