

Garant**GARANT Softcut® hjørnefræser 90° MTC, med boring, Ø D / antal skær Z:
80/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215575 80/10
GTIN	4045197409409
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. **Den nye generation** af high-performance vendeplattenhjørnefræsere **med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring** ved **ustabile forhold** eller **til spindler med lav dreveffekt**.

Anvendelse:

Til hjørnefræsning med store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærspalter	AP.. 1335..
---------------------------	-------------

Samlet længde $L_{i,alt}$	50 mm
Vendeplatteskruesæt	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Skær- $\varnothing D_c$	80 mm
Holdeboring- \varnothing	27 mm
Antal skær Z	10
Rampingvinkel α_{maks}	0,23 grader
Cirkulær borefræsning a_p	1,8 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	74,5 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{min}$	157 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{maks}$	158 mm
Serie	Softcut®
$\varnothing D_3$	77 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219826
	674252 8IP

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil
8IP
