

**Garant****GARANT Softcut® hjørnefræser 90° MTC, med boring, Ø D / antal skær Z:  
50/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215575 50/6
GTIN	4045197409362
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. **Den nye generation** af high-performance vendeplattehjørnefræsere **med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring ved ustabile forhold eller til spindler med lav dreveffekt.**

**Anvendelse:**

Til hjørnefræsning med store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

**Bemærk:**

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP.**

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
-----------------------	-------

passende vendeskærsplatter	AP.. 1335..
Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Vendeplatteskruesæt	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Holdeboring-Ø	22 mm
Antal skær Z	6
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	0,39 grader
Cirkulær borefræsning $a_p$	1,8 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	44,5 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{min}$	97 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{maks}$	98 mm
Serie	Softcut®
$\varnothing D_3$	47 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219826
	211750 2,2

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2  
Nm

---