

**DOVEIQMILL planfræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 125/9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222500 125/9
GTIN	7291075311433
Artikelklasse	19D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ekstremt stabilt planfræsesystem. Vendeskærsplatterne fastgøres ved hjælp af skrueklemning og med yderligere fastgørelse i en svalehalelignende platteholder. Platternes positive aksiale monteringsposition medfører et meget blødt snit og sikrer dermed de bedste overfladekvaliteter. Maksimal **produktivitet** takket være 8-skærs-vendeskærsplatter.

**Reservedel:**

Vendeskærsplatteskruesæt nr. **229695 4** (IP15, 4,8 Nm).

**Teknisk beskrivelse**

Holdeboring-Ø	40 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Serie	DOVEIQMILL
Antal skær Z	9
passende vendeskærsplatter	SYHU0704..
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	63 mm

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	4,6 mm
Maks. udv. $\varnothing D_{maks}$	134,4 mm
Producentbetegnelse	IQ845 FSY D125-09-40-R07
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	50 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Produkttype	Planfræsere

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 5 dele Type 4	229695 4
-----------------------------------	----------