

**DOVEIQMILL planfræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 50/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222500 50/4
GTIN	7291075311358
Artikelklasse	19D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ekstremt stabilt planfræsesystem. Vendeskærsplatterne fastgøres ved hjælp af skrueklemning og med yderligere fastgørelse i en svalehalelignende platteholder. Platternes positive aksiale monteringsposition medfører et meget blødt snit og sikrer dermed de bedste overfladekvaliteter. Maksimal **produktivitet** takket være 8-skærs-vendeskærsplatter.

**Reservedel:**

Vendeskærsplatteskruesæt nr. **229695 4** (IP15, 4,8 Nm).

**Teknisk beskrivelse**

Maks. udv. Ø $D_{maks}$	59,4 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	40 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	4,6 mm
Skær-Ø $D_c$	50 mm
Antal skær Z	4
Serie	DOVEIQMILL

Holdeboring-Ø	22 mm
Producentbetegnelse	IQ845 FSY D050-04-22-R07
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	50 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Produkttype	Planfræsere

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 4	229695 4
----------------------------------	----------