

**DOVEIQMILL planfræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 80/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222500 80/6
GTIN	7291075311396
Artikelklasse	19D

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt stabilt planfræsesystem. Vendeskærsplatterne fastgøres ved hjælp af skrueklemning og med yderligere fastgørelse i en svalehalelignende platteholder. Platternes positive aksiale monteringsposition medfører et meget blødt snit og sikrer dermed de bedste overfladekvaliteter. Maksimal **produktivitet** takket være 8-skærs-vendeskærsplatter.

Reservedel:

Vendeskærspatteskruesæt nr. **229695 4** (IP15, 4,8 Nm).

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	27 mm
passende vendeskærsplatter	SYHU0704..
Skær-Ø D_c	80 mm
Serie	DOVEIQMILL
Antal skær Z	6
Samlet længde $L_{i alt}$	50 mm

Maks. udv. $\varnothing D_{\text{maks}}$	89,4 mm
Maks. skæredybde $a_{\text{p maks}}$	4,6 mm
Producentbetegnelse	IQ845 FSY D080-06-27-R07
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	50 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Produkttype	Planfræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 5 dele Type 4	229695 4
-----------------------------------	----------