

**SYHU 0704ADN-P, IC28, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222510 ALU
GTIN	7291075311822
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 8 skærekanter. Stor facetslibning giver høj overfladekvalitet. Positiv spånvinkel for optimal spånafbrydning.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Vejledende værdier for $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,6 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Plattestyrke E	4,76 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,25 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Serie	DOVEIQMILL
Geometri	ADN-P
Producentbetegnelse	IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28
ISO-kode, vendeskærsplatte	SYHU 0704ADN-P

Type	IC28
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	500 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	480 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	400 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		