



## LOGIQ4FEED high-performance-fræser, Weldon-skaft, Ø DC/antal skær Z: 16/2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221101 16/2
GTIN	7291075392746
Artikelklasse	19D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Innovativt high-feed-fræsesystem til effektiv skrubbearbejdning – især til bearbejdning af dybe kaviteter, f.eks. inden for værktøjs- og formfremstilling samt inden for luft- og rumfartsindustrien. Den drejede vendeskærsplatte har et sideskær, som sikrer en højere spåntagningsydelse ved ramping.

#### Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

### Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	XNMU040310..
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	24,6 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	110 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel $\kappa$	17 grader
$\varnothing D_3$	8,6 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	0,8 mm
Skær- $\varnothing D_c$	16 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	4,3 grader

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	31 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Udhængslængde $L_1$	50 mm
Antal skær Z	2
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	11,97 mm
Producentbetegnelse	FFX4 ED16-2-050-W20-04
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Plunging
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræsere

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 2	229695 2
----------------------------------	----------