



HELISLOT skivefræser med flange, Ø DC / Zeff: 125/12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227712 125/12
GTIN	7291075311228
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	32 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	12
Antal vendeskærplatter	12
Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$	33 mm
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	45 mm
Serie	HELISLOT

Kravelængde L_1	30,5 mm
Skær-Ø D_c	125 mm
Slidsbredde a_p	14 mm
Producentbetegnelse	FDN D125-14-32-XN13
Skaftudførelse	med boring
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Spændeskruer Type 1	229697 1
---------------------	----------