




## HELISLOT hjørnefræser, med boring, Ø DC / Zeff: 63/3mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227716 63/3
GTIN	7291075377743
Artikelklasse	19D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

#### Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	XNMU130608
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	80 mm
Serie	HELISLOT
Antal vendeskærsplatter	18
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	69 mm
effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	3
Skær-Ø $D_c$	63 mm

Holdeboring-Ø	27 mm
Producentbetegnelse	SM D063-69-3-27R XN13
Skaftudførelse	med boring
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer Type 1	229697 1
---------------------	----------