




HELISLOT hjørnefræser, med boring, Ø DC / Zeff: 80/5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227716 80/5
GTIN	7291075377750
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	69 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	5
Antal vendeskærplatter	30
Skær-Ø D_c	80 mm
passende vendeskærplatter	XNMU130608
Serie	HELISLOT
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	85 mm

Holdeboring-Ø	32 mm
Producentbetegnelse	SM D080-69-5-32R XN13
Skaftudførelse	med boring
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer Type 1	229697 1
---------------------	----------