



NEODO-plan-/hjørnefræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 63/10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	225760 63/10
GTIN	7291075440065
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Højeffektivt fræsesystem til planering og fræsning af 90°-skuldre. Til skrubbearbejdning og forsletning af især stål- og støbegodsmaterialer. Rentabel takket være 8 skær pr. vendeskærsplatte. Yderst stabilt vendeplatteunderlag i den svalehaleformede platteholder.

Reservedel:

Vendeskærplatteskruesæt nr. **229696 3** (IP9, 2,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	SZ.U0804..
Antal skær Z	10
Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	5 mm
Serie	NEODO
Skær-Ø D_c	63 mm

Producentbetegnelse	S890 FSZ D063-10-22-R08
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 3	229696 3
------------------------------------	----------