

**NEODO-plan-/hjørnefræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 63/7mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 225760 63/7 |
| GTIN | 7291075440119 |
| Artikelklasse | 19D |

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektivt fræsesystem til planering og fræsning af 90°-skuldre. Til skrubbearbejdning og forsletning af især stål- og støbegodsmaterialer. Rentabel takket være 8 skær pr. vendeskærplatte. Yderst stabilt vendeplatteunderlag i den svalehaleformede platteholder.

Reservedel:

Vendeskærplatteskruesæt nr. **229696 3** (IP9, 2,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Skær-Ø D_c | 63 mm |
| Holdeboring-Ø | 22 mm |
| Serie | NEODO |
| Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$ | 5 mm |
| Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ | 40 mm |
| passende vendeskærplatter | SZ.U0804.. |
| Antal skær Z | 7 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Producentbetegnelse | S890 FSZ D063-07-22-R08 |
| Skaftudførelse | med boring |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning |
| Deling af skærene | ulige |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Hjørnefræser |

Tilbehør

| | |
|------------------------------------|----------|
| Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 3 | 229696 3 |
|------------------------------------|----------|