

**NEODO-plan-/hjørnefræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 80/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225760 80/12
GTIN	7291075440133
Artikelklasse	19D

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektivt fræsesystem til planering og fræsning af 90°-skuldre. Til skrubbearbejdning og forsletning af især stål- og støbegodsmaterialer. Rentabel takket være 8 skær pr. vendeskærsplatte. Yderst stabilt vendeplattuunderlag i den svalehaleformede platteholder.

Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. **229696 3** (IP9, 2,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

Serie	NEODO
passende vendeskærsplatter	SZ.U0804..
Skær-Ø D_c	80 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	50 mm
Antal skær Z	12
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	5 mm
Holdeboring-Ø	27 mm

Producentbetegnelse	S890 FSZ D080-12-27-R08
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 3	229696 3
------------------------------------	----------